



**CNMM 160616, Nuance: CA125P**

**Données de commande**

N° commande	250498 CA125P
GTIN	4960664014033
Classe d'article	25E

**Description technique**

Rayon d'angle	1,6 mm
Nuance	CA125P
Code ISO plaquette	CNMM 160616
Brise-copeaux	PX
Type d'outils	HM
Prof. coupe $a_p$	1 - 11 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	140 - 300 m/min
Classement finition/ébauche	ébauche
Avance $f$	0,25 - 0,9 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	P
Nombre de changements/dents	4

Type de produit

Plaquette pour tournage