


CNMM 160608, Nuance: CA125P

Données de commande

N° commande	250496 CA125P
GTIN	4960664014019
Classe d'article	25E

Description technique

Type d'outils	HM
Avance f	0,25 - 0,9 mm/tr
Nuance	CA125P
Code ISO plaquette	CNMM 160608
Prof. coupe a_p	1 - 11 mm
Nombre de changements/dents	4
Classement finition/ébauche	ébauche
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PX
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 300 m/min
Application principale	P

Type de produit

Plaquette pour tournage