

**Garant****APHT 100305 FR, HU7815, Type: ALU**

## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG2125 ALU    |
| GTIN             | 4067263577393 |
| Classe d'article | GGN           |

## Description

**Exécution:**

Plaquettes avec géométrie très positive et arêtes hélicoïdales.

**Adapté(s) pour:**

HOLEX GG2123, GG2124 ainsi que les fraises à dresser à 90° GARANT et HOLEX 215800 – 215870.

**Contenu:**

50 × 215939 ALU

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation

Pour  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 4,8 \text{ mm}$ .

## Description technique

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Avance $f_z$ par dent     | 0,12 mm                 |
| Code ISO plaquette        | APHT 100305 FR          |
| Nuance                    | HU7815                  |
| Type d'outils             | HM                      |
| Epaisseur plan de travail | 3,5 mm                  |
| Type de produit           | Plaquette pour fraisage |

## Données utilisateur

|                        | Adéquation | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|------------------------|------------|----------------|----------|
| Alu Plastiques         | adaptée    | 700 m/min      | N        |
| Alu (à copeaux courts) | adaptée    | 600 m/min      | N        |
| Alu > 10% Si           | adaptée    | 400 m/min      | N        |
| CuZn                   | adaptée    | 500 m/min      | N        |
| Graphite, PRFV, PRFC   | adaptée    | 400 m/min      | N        |
| av. arrosage max.      | adaptée    |                |          |

## Accessoires

APHT 100305 FR Type ALU

215939 ALU