



CNMM 190612, Nuance: CA125P

Données de commande

N° commande	250503 CA125P
GTIN	4960664014835
Classe d'article	25E

Description technique

Type d'outils	HM
Nuance	CA125P
Prof. coupe a_p	1 - 11 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PX
Application principale	P
Rayon d'angle	1,2 mm
Code ISO plaquette	CNMM 190612
Classement finition/ébauche	ébauche
Nombre de changements/dents	4
Avance f	0,25 - 0,9 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 300 m/min

Type de produit

Plaquette pour tournage