

Garant**APMT 100305 TR, HB7520, Type: UNI****Données de commande**

N° commande	GG2129 UNI
GTIN	4067263078838
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Plaquettes avec géométrie très positive et arêtes hélicoïdales.

Adapté(s) pour:

HOLEX GG2123, GG2124 ainsi que les fraises à dresser à 90° GARANT et HOLEX 215800 – 215870.

Contenu:

50 × 215880 UNI

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation

Pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p \text{ max} = 4,8 \text{ mm}$.

Description technique

Code ISO plaquette	APMT 100305 TR
Nuance	HB7520
Type d'outils	HM
Epaisseur plan de travail	3,55 mm
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

Fiche technique

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	300 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	240 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	160 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	160 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	220 m/min	K
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

APMT 100305 TR Type UNI

215880 UNI