


**CNMM 120416, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	250493 CA125P
GTIN	4960664014002
Classe d'article	25E

Description technique

Type d'outils	HM
Avance f	0,25 - 0,9 mm/tr
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe a_p	1 - 11 mm
Nuance	CA125P
Code ISO plaquette	CNMM 120416
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	P
Brise-copeaux	PX
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 300 m/min
Rayon d'angle	1,6 mm
Classement finition/ébauche	ébauche

Type de produit

Plaquette pour tournage