



CNMM 160612, Nuance: CA125P

Données de commande

N° commande	250497 CA125P
GTIN	4960664014026
Classe d'article	25E

Description technique

Brise-copeaux	PX
Application principale	P
Code ISO plaquette	CNMM 160612
Nuance	CA125P
Classement finition/ébauche	ébauche
Type d'outils	HM
Avance f	0,25 - 0,9 mm/tr
Rayon d'angle	1,2 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	1 - 11 mm
Nombre de changements/dents	4
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 300 m/min

Type de produit

Plaquette pour tournage