

**Garant**
**ANGX 10T308ZEER, HB9640, Type: ST900**

**Données de commande**

N° commande	GG2130 ST900
GTIN	4067263078845
Classe d'article	GGN

**Description**
**Adapté(s) pour:**

Mini-fraises grande avance GARANT Power Q 213052 – 213058.

**Contenu:**

50 × 213064 ST900

**Remarque(s):**

 Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \max}$ .

**Description technique**

Contenu	50
Avance $f_z$ par dent	0,9 mm
Code ISO plaquette	ANGX 10T308ZEER
Nuance	HB9640
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe recommandée $a_{p \max}$	0,8 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p \max}$	1 mm
Rayon de programmation pour $a_{p \max}$	1,6 mm
Nombre de changements/dents	4

Type de produit

Plaquette pour fraisage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	330 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	280 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	240 m/min	P
à sec	adaptée		
Air	adaptée		

**Accessoires**

ANGX 10T308ZEER Type ST900

213064 ST900