



CNMM 190616, Nuance: CA125P

Données de commande

N° commande	250504 CA125P
GTIN	4960664014842
Classe d'article	25E

Description technique

Prof. coupe a_p	1 - 11 mm
Code ISO plaquette	CNMM 190616
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 300 m/min
Type d'outils	HM
Application principale	P
Avance f	0,25 - 0,9 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nombre de changements/dents	4
Brise-copeaux	PX
Nuance	CA125P
Classement finition/ébauche	ébauche
Rayon d'angle	1,6 mm

Type de produit

Plaquette pour tournage