

Garant
ANGX 10T308ZEER, HB9540, Type: UNI

Données de commande

N° commande	GG2135 UNI
GTIN	4067263078890
Classe d'article	GGN

Description
Adapté(s) pour:

Mini-fraises grande avance GARANT Power Q 213052 – 213058.

Contenu:

50 × 213075 UNI

Remarque(s):

 Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \max}$.

Description technique

Contenu	50
Code ISO plaquette	ANGX 10T308ZEER
Nuance	HB9540
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe recommandée $a_{p \max}$	0,8 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p \max}$	1 mm
Rayon de programmation pour $a_{p \max}$	1,6 mm
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	260 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	220 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	M
Uni	adaptée		
Air	adaptée		

Accessoires

ANGX 10T308ZEER Type UNI

213075 UNI