

**DNMG 150604, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	250696 CA125P
GTIN	4960664014170
Classe d'article	25E

**Description technique**

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	150 - 320 m/min
Nombre de changements/dents	4
Nuance	CA125P
Avance $f$	0,13 - 0,4 mm/tr
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P
Brise-copeaux	PQ
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,4 mm

Type de produit

Plaquette pour tournage