

Garant**XNEX 080608, HB735, Type: UNI**

Données de commande

N° commande	GG2140 UNI
GTIN	4067263078944
Classe d'article	GGN

Description

Adapté(s) pour:

Fraise à dresser à 90° GARANT 215101 et fraise à dresser à 90° HOLEX 215102.

Contenu:

50 × 215192 UNI

Remarque(s):Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Description technique

Contenu	50
Code ISO plaquette	XNEX 080608
Nuance	HB735
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	4 mm
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	300 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	260 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	240 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	220 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	110 m/min	M
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		

Accessoires

XNEX 080608 Type UNI

215192 UNI