



Fraise à dresser à 90°, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z: 20/3mm



Données de commande

N° commande	GG2124 20/3
GTIN	4067263078968
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Comme 215803 20/3.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.

Description technique

Ø queue D_s h6	20 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	37 mm
Ø D_3	17 mm
Longueur de col L_1	40 mm
Plaquette adaptée	AP.. 1003..
Angle de plongée oblique α_{max}	0,96 degré
Jeu de vis pour plaquettes	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø dents D_c	20 mm
Longueur totale L_{tot}	90 mm

Fiche technique

Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	14,85 mm
Nombre de dents Z	3
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Type de queue	Queue Weldon
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Méthode d'usinage	MTC
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219814
Fraise à dresser à 90° $\varnothing D$ 20/3 mm	215803 20/3