

**DNMG 150612, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	250798 CA125P
GTIN	4960664024346
Classe d'article	25E

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Type d'outils	HM
Application principale	P
Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PMG
Nuance	CA125P
Code ISO plaquette	DNMG 150612
Rayon d'angle	1,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 320 m/min
Nombre de changements/dents	4
Classement finition/ébauche	Finition

Type de produit

Plaquette pour tournage