


**DNMG 150608, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	250797 CA125P
GTIN	4960664024339
Classe d'article	25E

Description technique

Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Nombre de changements/dents	4
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Nuance	CA125P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PMG
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 320 m/min
Type d'outils	HM

Type de produit

Plaquette pour tournage