

**DNMG 150608, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	250892 CA125P
GTIN	4960664015290
Classe d'article	25E

Description technique

Code ISO plaquette	DNMG 150608
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	CA125P
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 300 m/min
Prof. coupe a_p	1 - 5 mm
Nombre de changements/dents	4
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	PH
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Classement finition/ébauche	ébauche

Type de produit

Plaquette pour tournage