

**DNMG 150608, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	250697 CA125P
GTIN	4960664014187
Classe d'article	25E

Description technique

Application principale	P
Nuance	CA125P
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Nombre de changements/dents	4
Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 320 m/min
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Brise-copeaux	PQ

Type de produit

Plaquette pour tournage