

**VBMT 160408, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	261184 CA125P
GTIN	4960664016693
Classe d'article	25E

Description technique

Application principale	P
Brise-copeaux	HQ
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 260 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	CA125P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nombre de changements/dents	2
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Code ISO plaquette	VBMT 160408

Type de produit

Plaquette pour tournage