

**TNMG 220408, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	251587 CA125P
GTIN	4960664024438
Classe d'article	25E

Description technique

Application principale	P
Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	HM
Nuance	CA125P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nombre de changements/dents	6
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 320 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	TNMG 220408
Brise-copeaux	PMG
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr

Type de produit

Plaquette pour tournage