

**TNMG 160404, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	251472 CA125P
GTIN	4960664014323
Classe d'article	25E

**Description technique**

Nombre de changements/dents	6
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Avance $f$	0,13 - 0,4 mm/tr
Nuance	CA125P
Type d'outils	HM
Application principale	P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	150 - 320 m/min
Brise-copeaux	PQ

Type de produit

Plaquette pour tournage