

**DNMG 150612, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	250893 CA125P
GTIN	4960664015306
Classe d'article	25E

Description technique

Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	4
Rayon d'angle	1,2 mm
Classement finition/ébauche	ébauche
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Application principale	P
Brise-copeaux	PH
Code ISO plaquette	DNMG 150612
Prof. coupe a_p	1 - 5 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	CA125P
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 300 m/min

Type de produit

Plaquette pour tournage