

**VBMT 160404, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	261182 CA125P
GTIN	4960664016686
Classe d'article	25E

Description technique

Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Type d'outils	HM
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	P
Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	CA125P
Brise-copeaux	HQ
Code ISO plaquette	VBMT 160404
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 260 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm

Type de produit

Plaquette pour tournage