

**TNMG 160404, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	251582 CA125P
GTIN	4960664024391
Classe d'article	25E

Description technique

Nombre de changements/dents	6
Type d'outils	HM
Nuance	CA125P
Application principale	P
Brise-copeaux	PMG
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 320 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr

Type de produit

Plaquette pour tournage