

**TNMG 220404, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	251586 CA125P
GTIN	4960664024421
Classe d'article	25E

Description technique

Brise-copeaux	PMG
Nombre de changements/dents	6
Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Nuance	CA125P
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 320 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Code ISO plaquette	TNMG 220404

Type de produit

Plaquette pour tournage