


**SNMG 120408, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	251356 CA125P
GTIN	4960664015603
Classe d'article	25E

Description technique

Classement finition/ébauche	ébauche
Code ISO plaquette	SNMG 120408
Type d'outils	HM
Application principale	P
Nuance	CA125P
Avance f	0,3 - 1 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	1 - 11 mm
Nombre de changements/dents	8
Brise-copeaux	PH
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 330 m/min

Type de produit

Plaquette pour tournage