

**TNMG 160408, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	251474 CA125P
GTIN	4960664014330
Classe d'article	25E

Description technique

Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	TNMG 160408
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 320 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Nuance	CA125P
Brise-copeaux	PQ
Rayon d'angle	0,8 mm
Nombre de changements/dents	6
Application principale	P
Type de produit	Plaquette pour tournage