

**TNMG 160408, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	251583 CA125P
GTIN	4960664024407
Classe d'article	25E

Description technique

Nuance	CA125P
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 320 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Nombre de changements/dents	6
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	TNMG 160408
Brise-copeaux	PMG
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Application principale	P

Type de produit

Plaquette pour tournage