



SNMG 150612, Nuance: CA125P

Données de commande

N° commande	251363 CA125P
GTIN	4960664015634
Classe d'article	25E

Description technique

Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	1 - 11 mm
Nuance	CA125P
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	1,2 mm
Classement finition/ébauche	ébauche
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 330 m/min
Code ISO plaquette	SNMG 150612
Nombre de changements/dents	8
Brise-copeaux	PH
Avance f	0,3 - 1 mm/tr

Type de produit

Plaquette pour tournage