

**VNMG 160404, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	251752 CA125P
GTIN	4960664014422
Classe d'article	25E

Description technique

Code ISO plaquette	VNMG 160408
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	P
Nuance	CA125P
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Nombre de changements/dents	4
Brise-copeaux	PQ
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 320 m/min

Type de produit

Plaquette pour tournage