

**VNMG 160408, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	251754 CA125P
GTIN	4960664014439
Classe d'article	25E

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 320 m/min
Nuance	CA125P
Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Application principale	P
Code ISO plaquette	VNMG 160404
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nombre de changements/dents	4
Brise-copeaux	PQ

Type de produit

Plaquette pour tournage