


**WN.G 080408, Nuance: CA125P**

## Données de commande

N° commande	252114 CA125P
GTIN	4960664024476
Classe d'article	25E

## Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	CA125P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	150 - 320 m/min
Avance $f$	0,15 - 0,6 mm/tr
Nombre de changements/dents	6
Code ISO plaquette	WN.G 080408
Type d'outils	HM
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Tolérance	M
Rayon d'angle	0,8 mm

Brise-copeaux	PMG
Type de produit	Plaquette pour tournage