


**CC. T 09T304, Nuance: CA125P**

Données de commande

N° commande	260097 CA125P
GTIN	4960664017676
Classe d'article	25E

Description technique

Tolérance	M
Code ISO plaquette	CCMT09T304-HQ CA125P
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 180 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	P
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Nuance	CA125P
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	2
Type d'outils	HM

Brise-copeaux	HQ
Type de produit	Plaquette pour tournage