

**HOLEX**

## Foret hautes performances carbure monobloc HOLEX Pro INOX, queue cylindrique DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 3,4mm



### Données de commande

N° commande	GG2490 3,4
GTIN	4067263079378
Classe d'article	GGN

### Description

#### Exécution:

#### Comme 122490.

Usinage d'alésages efficace, notamment pour une utilisation dans les **aciers inoxydables**. Arêtes principales droites avec une **conception d'arête de coupe optimisée** pour un meilleur bris de copeaux. Goujures agrandies pour une **excellente évacuation des copeaux**. Meilleure résistance à l'usure grâce au **substrat en carbure optimisé** et au **revêtement résistant aux températures élevées**.

#### Remarque(s):

Longueur des goujures  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Type HB disponible au même prix sous le code art. GG2491.

Type HB disponible uniquement à partir de  $\geq \varnothing 3$  mm.

### Description technique

Nombre de dents Z	2
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/tr
Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm

Profondeur de perçage maximale recommandée $L_2$	14,9 mm
Tolérance $\varnothing$ nominal	m7
Longueur des goujures $L_c$	20 mm
Norme	DIN 6537 K
$\varnothing$ nom. $D_c$	3,4 mm
Longueur totale L	62 mm
Contenu	5
Série	Pro Inox
Revêtement	AlTiN
Type d'outils	Carbure monobloc
Exécution	4xD
Angle de pointe	140 degré
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne	Oui, à 25 bars
Bague de couleur	bleu
Type de produit	Forets hélicoïdaux

## Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	140 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	120 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	110 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	90 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	55 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	45 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	35 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		

av. arrosage min. moyennement adaptée

---

## Accessoires

Foret hautes performances carbure monobloc HOLEX Pro  
INOX, queue cylindrique DIN 6535 HA Ø DC m7 3,4 mm

122490 3,4