

**CCMT 120404, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	260202 CA125P
GTIN	4960664017614
Classe d'article	25E

**Description technique**

Nombre de changements/dents	2
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 260 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Application principale	P
Tolérance	M
Brise-copeaux	GK
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 3 mm
Nuance	CA125P
Code ISO plaquette	CCMT 120404

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type de produit	Plaquette pour tournage