

**CCMT 120412, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	260206 CA125P
GTIN	4960664017638
Classe d'article	25E

Description technique

Code ISO plaquette	CCMT 120412
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application principale	P
Tolérance	M
Nuance	CA125P
Classement finition/ébauche	Finition
Brise-copeaux	GK
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 260 m/min

Rayon d'angle	1,2 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage