

**CC. T 09T304, Nuance: CA125P**

## Données de commande

N° commande	260196 CA125P
GTIN	4960664017607
Classe d'article	25E

## Description technique

Nuance	CA125P
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 260 m/min
Brise-copeaux	GK
Nombre de changements/dents	2
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Tolérance	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr

Prof. coupe $a_p$	0,5 - 3 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage