

**CCMT 09T308 Wiper, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	260100 CA125P
GTIN	4960664017515
Classe d'article	25E

Description technique

Brise-copeaux	WP
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 180 m/min
Application principale	P
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	CCMT 09T308
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	CA125P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,07 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,1 - 1,5 mm
Type d'outils	HM
Tolérance	M

Nombre de changements/dents

2

Type de produit

Plaquette pour tournage