

**DC. T 11T304, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	260386 CA125P
GTIN	4960664018161
Classe d'article	25E

**Description technique**

Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	P
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Code ISO plaquette	DCMT 11T304
Nombre de changements/dents	2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	90 - 260 m/min
Type d'outils	HM
Tolérance	M
Nuance	CA125P

Brise-copeaux	HQ
Type de produit	Plaquette pour tournage