

**HOLEX****Foret hautes performances carbure monobloc HOLEX Pro INOX, queue cylindrique DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 14mm****Données de commande**

N° commande	GG2490 14
GTIN	4067263087076
Classe d'article	GGN

**Description****Exécution:****Comme 122490.**

Usinage d'alésages efficace, notamment pour une utilisation dans les **aciers inoxydables**. Arêtes principales droites avec une **conception d'arête de coupe optimisée** pour un meilleur bris de copeaux. Goujures agrandies pour une **excellente évacuation des copeaux**. Meilleure résistance à l'usure grâce au **substrat en carbure optimisé** et au **revêtement résistant aux températures élevées**.

**Remarque(s):**

Longueur des goujures  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Type HB disponible au même prix sous le code art. GG2491.

Type HB disponible uniquement à partir de  $\geq \varnothing 3$  mm.

**Description technique**

Norme	DIN 6537 K
Longueur des goujures $L_c$	60 mm
Tolérance Ø nominal	m7

Nombre de dents Z	2
Ø nom. D <sub>c</sub>	14 mm
Contenu	5
Longueur totale L	107 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L <sub>2</sub>	39 mm
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/tr
Ø queue D <sub>s</sub>	14 mm
Série	Pro Inox
Revêtement	AlTiN
Type d'outils	Carbure monobloc
Exécution	4xD
Angle de pointe	140 degré
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne	Oui, à 25 bars
Bague de couleur	bleu
Type de produit	Forets hélicoïdaux

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	140 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	120 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	110 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	90 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	55 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	45 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	35 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		

av. arrosage min.

moyennement adaptée

---

## Accessoires

Foret hautes performances carbure monobloc HOLEX Pro  
INOX, queue cylindrique DIN 6535 HA Ø DC m7 14 mm

122490 14