

**DCMT 070208, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	260486 CA125P
GTIN	4960664018086
Classe d'article	25E

Description technique

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Nuance	CA125P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 260 m/min
Nombre de changements/dents	2
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Tolérance	M
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	DCMT 070208
Brise-copeaux	GK

Application principale	P
Type de produit	Plaquette pour tournage