

**DC. T 11T304, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	260490 CA125P
GTIN	4960664018109
Classe d'article	25E

Description technique

Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Tolérance	M
Nombre de changements/dents	2
Nuance	CA125P
Brise-copeaux	GK
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Code ISO plaquette	DCMT 11T304
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Finition

Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 260 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage