

**VBMT 110304, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	261174 CA125P
GTIN	4960664016662
Classe d'article	25E

**Description technique**

Application principale	P
Nuance	CA125P
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	HQ
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2 mm
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	VBMT 110304
Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	110 - 260 m/min

Type de produit

Plaquette pour tournage