



**CNMM 160616, Nuance: CA115P**

**Données de commande**

N° commande	250498 CA115P
GTIN	4960664043095
Classe d'article	25E

**Description technique**

Type d'outils	HM
Rayon d'angle	1,6 mm
Prof. coupe $a_p$	1 - 11 mm
Brise-copeaux	PX
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	170 - 380 m/min
Classement finition/ébauche	ébauche
Nuance	CA115P
Code ISO plaquette	CNMM 160616
Avance $f$	0,25 - 0,9 mm/tr
Application principale	P
Nombre de changements/dents	4
Condition de coupe	Continue

Type de produit

Plaquette pour tournage