

**DNMG 150608, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	250697 CA115P
GTIN	4960664041879
Classe d'article	25E

Description technique

Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	180 - 400 m/min
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	CA115P
Brise-copeaux	PQ
Application principale	P
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Type d'outils	HM

Type de produit

Plaquette pour tournage