



CNMM 190612, Nuance: CA115P

Données de commande

N° commande	250503 CA115P
GTIN	4960664043194
Classe d'article	25E

Description technique

Avance f	0,25 - 0,9 mm/tr
Nuance	CA115P
Vitesse de coupe v_c Application principale	170 - 380 m/min
Classement finition/ébauche	ébauche
Brise-copeaux	PX
Rayon d'angle	1,2 mm
Application principale	P
Type d'outils	HM
Condition de coupe	Continue
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	CNMM 190612
Prof. coupe a_p	1 - 11 mm

Type de produit

Plaquette pour tournage