



CNMM 190616, Nuance: CA115P

Données de commande

N° commande	250504 CA115P
GTIN	4960664043200
Classe d'article	25E

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	170 - 380 m/min
Code ISO plaquette	CNMM 190616
Classement finition/ébauche	ébauche
Condition de coupe	Continue
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	1 - 11 mm
Brise-copeaux	PX
Avance f	0,25 - 0,9 mm/tr
Nombre de changements/dents	4
Rayon d'angle	1,6 mm
Nuance	CA115P
Application principale	P

Type de produit

Plaquette pour tournage