

**VBMT 160408, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	261184 CA115P
GTIN	4960664040490
Classe d'article	25E

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	VBMT 160408
Nuance	CA115P
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 340 m/min
Brise-copeaux	HQ
Nombre de changements/dents	2
Condition de coupe	Continue

Type de produit

Plaquette pour tournage