

**DCMT 070208, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	260486 CA115P
GTIN	4960664045822
Classe d'article	25E

Description technique

Tolérance	M
Nuance	CA115P
Nombre de changements/dents	2
Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 340 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Brise-copeaux	GK

Code ISO plaquette	DCMT 070208
Type de produit	Plaquette pour tournage