

**VBMT 160404, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	261182 CA115P
GTIN	4960664040483
Classe d'article	25E

**Description technique**

Code ISO plaquette	VBMT 160404
Classement finition/ébauche	Finition
Brise-copeaux	HQ
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	140 - 340 m/min
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2 mm
Application principale	P
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	HM
Avance $f$	0,05 - 0,25 mm/tr
Nuance	CA115P

Type de produit

Plaquette pour tournage