

**VBMT 110308, Nuance: CA115P****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 261176 CA115P |
| GTIN | 4960664040476 |
| Classe d'article | 25E |

Description technique

| | |
|---|-------------------|
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 140 - 340 m/min |
| Condition de coupe | Continue |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Type d'outils | HM |
| Brise-copeaux | HQ |
| Nombre de changements/dents | 2 |
| Nuance | CA115P |
| Avance f | 0,05 - 0,25 mm/tr |
| Code ISO plaquette | VBMT 110308 |
| Rayon d'angle | 0,8 mm |
| Prof. coupe a_p | 0,5 - 2 mm |
| Application principale | P |

Type de produit

Plaquette pour tournage